


INOGEN ONE^{G5} Systeem



Inogen One
Wisselstroomvoeding*
Item #BA-501



Inogen One G5
Gelijkstroomvoedingskabel*
Item #BA-306



Inogen One G5
Oplaadbare lithium-ion batterij*
Batterijduur tot 6,5 uur
Item #BA-500



Inogen One G5
Draagtas*
Item #CA-500



Inogen One G5
Rugzak**
Item #CA-550



Inogen One[®]G5
Oplaadbare long life lithium-ion batterij**
Batterijduur tot 13 uur
Item #BA-516

Het Inogen One G5 Systeem (IS-500):

- Compact en licht
- Debietinstellingen 1-6
- Intelligent pulse-toevoersysteem van zuurstof
- Geschikt voor het 24 uur lang gebruik
- Een nieuw gemakkelijk af te lezen Lcd-scherm

*Meegeleverd met het systeem

**Toebehoren worden apart verkocht

Oxygen. Anytime. Anywhere®

Opnieuw creëert Inogen een nieuw standaard in het leveren van zuurstof.

Inogen One G5 levert momenteel de maximale omvang van zuurstof per kilogram onder draagbare zuurstofconcentrators op de markt. Inogen One G5 heeft 1-6 debietinstellingen en biedt de aanzienlijke verhoging van onafhankelijkheid aan voor de meeste gebruikers van extra zuurstof dag en nacht. Het kan thuis of in de auto worden opgeladen en geeft de zuurstofvrijheid aan patiënten. Altijd. Overal.

Inogen One G5 is uw enige oplossing voor zuurstofafgifte thuis of onderweg.

Gewicht	2,2 kg. (4,7 pond) (inclusief enkele batterij)
Afmetingen	Lengte: 18,26 cm. (7.19 in.) Breedte: 8,28 cm. (3.26 in.) Hoogte: 20,7 cm. (8.15 in.) (inclusief enkele batterij)
Zuurstofstroom	Puls-dosering toevoersysteem Zes debietinstellingen 1, 2, 3,4,5,6
Stroom	Wisselstroom voeding 100-240VAC, 50-60Hz (autodetectie 1,0 A voor het wereldwijde gebruik) Gelijkstroomvoedingskabel: Gelijkstroomingang 13.5-15.5V gelijkstroom, max. 10A voor gebruik in de auto
Batterij	Batterijduur (enkele batterij): Tot 6,5 uur Laad tot 3 uur op met wisselstroom of gelijkstroom Batterijduur (dubbele batterij): Tot 13 uur Laad tot 6 uur op met wisselstroom of gelijkstroom
Geluid niveau	38 dBA*
Bediening	Eenvoudige bedieningsfuncties en een gemakkelijk af te lezen LCD-scherm
Gebruik	Ontworpen voor dag en nacht gebruik en voldoet aan alle toepasselijke FAA-eisen voor POC-gebruik aan boord van het toestel

*Bij instelling 2